

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Tolerancija	G
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 070202
Lomač odvojenih čestica	AF
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7315-1
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje