

Garant
DC.T 11T302, Vrsta: HU7315-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 11T302 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
 Lomač odvojenih čestica: AF
 Tolerancija: G
 Dubina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T302
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	G
Glavna primjena	N
Vrsta	HU7315-1
Lomač odvojenih čestica	AF
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje