

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 11T302 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T302
Vrsta	HB7315-1
Glavna primjena	N
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,05 - 0,6 mm

Lomač odvojenih čestica	AF
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje