


Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AF
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr

Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Tolerancija	G
Vrsta	HB7315-1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 060204
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje