

Garant**CC.T 09T304, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AF
Glavna primjena	N
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	2

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Vrsta	HB7315-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T304
Tolerancija	G
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje