


**Garant****CCGT 120402, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 120402 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 600 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 120402
Lomač odvojenih čestica	AF
Posmak $f$	0,03 - 0,1 mm/okr
Glavna primjena	N
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7315-1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje