

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	AF
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena	N
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	G
Uvjetovanost reza	kontinuirano

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T304
Vrsta	HB7315-1
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje