

**Garant****DC.T 11T308, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T308 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,03 - 0,1 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T308

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerancija	G
Vrsta	HB7315-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 600 m/min
Glavna primjena	N
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje