

Garant
DC.T 070204, Vrsta: HB7315-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
 Lomač odvojenih čestica: AF
 Tolerancija: G
 Dubina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 070204

Dubina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Vrsta	HB7315-1
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	AF
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje