

JEPSON POWER

Akumulatorska ručna cirkularna pila za metal, Tip: 8203E**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Snažna metalna kružna pilaza sigurno i ravno piljenje cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela **bez iskri**.

- **Nije potrebna uporaba rashladnog sredstva za podmazivanje.**
- **Nije potrebna naknadna obrada.**
- **Rez u sekundi.**

Akumulatorska ručna cirkularna pila za metal Hand DRY Cutter 8203E.

- **Idealna za piljenje čelika, čeličnih limova, sendvič ploča, metalnih ploča, cijevi i profila od čelika, obojenih metala, kompozita, do debljine od 6 mm.**
- **Sakupljač odvojenih čestica za čist rad.**
- **Opremljena listom pile Ø 203/48Z od tvrdog metala „LBS otporan na udarce“ za maksimalan vijek trajanja i kvalitetu.**

Dio isporuke:

Uključuje 2 visoko učinkovita akumulatora 18V LiHD 5,5A, list pile, punjač i kofer.

Napomena:

Kompatibilno s Cordless Alliance System (CAS), sustav akumulatora neovisan od proizvođača vodećih marki električnih alata. Odgovarajuće listove pile pronaći ćete pod br. - 078243.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza 90 °	67 mm
maksimalan broj okretaja	3500 min ⁻¹
Ø lista pile	203 mm
maksimalna dubina reza 45 °	42 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	8203E
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina bez baterije	5,4 kg
Kapacitet baterije	5,5 Ah
Napon baterije	18 V
Vrsta proizvoda	Pila