

JEPSON POWER

Drytech® list kružne pile Ø 203 mm, broj zubi: 48**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078243 48
GTIN	4260052466780
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Optimalno za piljenje metalnih rešetaka, trapeznih limova, profila, kablanski kanali, cijevi za rolete itd. S 1,0 do 1,7 mm, LBS listovi pile znatno su tanji od uobičajenih listova pila. Time štedite materijal, učinkovitiji ste i brži. Štedi energiju i time je učinak baterije veći. Brzina rezanja maks. 3800 U/min.

Tehnički opis

Ø lista D	203 mm
Broj zubi	48
Prikladnost materijala	Čelik
Širina reza B	1,2 mm
Ø bušenja	25,4 mm
Vrsta proizvoda	List kružne pile

