

Garant**VC.T 110302, Vrsta: HB7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 110302 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 600 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	AF
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Tolerancija	G
Vrsta	HB7315-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 600 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110302
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje