

Garant**VC.T 110302, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 110302 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 600 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HU7315-1
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 600 m/min
Prevlaka	bez prevlake
Lomač odvojenih čestica	AF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110302
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	N
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje