

**Garant**
**VC.T 160408, Vrsta: HB7315-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Razred artikla	21G

### Opis

VC.T 160408 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1  
 Lomač odvojenih čestica: AF  
 Tolerancija: G  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 600 m/min

### Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Vrsta	HB7315-1
Posmak $f$	0,03 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	AF

Tolerancija	G
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160408
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje