

Garant
VC.T 160404, Vrsta: HB7315-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB7315-1 Vrsta: HB7315-1
 Lomač odvojenih čestica: AF
 Tolerancija: G
 Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 600 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	G
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160404
Lomač odvojenih čestica	AF

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7315-1
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 600 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje