

**Garant****ZCMX 130404, Vrsta: HBZ120****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 268443 HBZ120 |
| GTIN           | 4062406770174 |
| Razred artikla | 21E           |

**Opis**

ZCMX 130404 HBZ120 Vrsta: HBZ120

Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 200 m/min**Tehnički opis**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Vrsta                             | HBZ120         |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano   |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,4 - 2 mm     |
| Posmak prilikom tokarenja         | 0,1 - 0,3 mm   |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 90 - 200 m/min |
| Posmak prilikom bušenja           | 0,03 - 0,12 mm |
| Glavna primjena                   | M              |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice    | ZCMX 130404                        |
| Kutni radijus                       | 0,4 mm                             |
| prikladno za alat $\varnothing D_c$ | 25 mm                              |
| Vrsta proizvoda                     | Okretna rezna pločica za tokarenje |