

Garant**ZCMX 130404, Vrsta: HBZ030**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130404
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Vrsta	HBZ030
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 200 m/min
Glavna primjena	P

prikladno za alat $\varnothing D_c$

25 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje