

**Garant****ZCMX 130404, Vrsta: HBZ140**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268443 HBZ140
GTIN	4062406770181
Razred artikla	21E

### Opis

**Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

### Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130404
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 190 m/min
Vrsta	HBZ140

prikladno za alat  $\varnothing D_c$ 

25 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje