

Garant**ZCMX 130404, Vrsta: HBZ035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268443 HBZ035
GTIN	4062406770167
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

Tehnički opis

Vrsta	HBZ035
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 190 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130404
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Kutni radijus	0,4 mm

Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje