

Garant**Mač za odrezivanje, neutralno, Visina mača h5 /širina utora w: 32/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273781 32/6
GTIN	4062406770372
Razred artikla	21W

Opis**Upotreba:**

U kombinaciji s pločicama za odrezivanje br. 273656 – 273749.

Odgovara:

Držač br. 273984 – 273994 ili 319132 – 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

za maksimalni Ø obratka	110 mm
Visina mača h ₅	32 mm
Širina utora w	6 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

