

**Ručni alat za zakivanje GBM 40-R, Tip: GBM40R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Razred artikla	74A

Opis**Izvedba:**

Kompaktan dizajn za dobar pristup. Vrlo dobar prijenos snage kroz funkciju račne. Brza izmjena trna s navojem bez alata.

Dio isporuke:

Nosni dijelovi / trnovi s navojem M5; M6; M8 i M10. u čvrstoj plastičnoj kutiji.

ukupna duljina: 212 mm

za matica slijepih zakovica od svih materijala: M3 – M10

za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija: M3 – M12

Težina: 1250 g

Tehnički opis

za matica slijepih zakovica od svih materijala	M3 – M10
Oznaka proizvođača	GBM 40-R
ukupna duljina	212 mm
za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija	M3 – M12
Težina	1250 g

Vrsta proizvoda

Kliješta za ručno zakivanje