

Garant**Svrđlo za beton od tvrdog metala, svrdlo Ø: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786070 9
GTIN	4062406773441
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Svrđlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.

Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Tehnički opis

SvrđloØ	9 mm
Duljina spirale	80 mm
ukupna duljina	120 mm
Ø drške	9 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrđlo za kamen

