

**Garant****Garnitura svrdla tvrdog metala za beton, broj svrdla: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786078 7
GTIN	4062406773496
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

**Udarno i rotacijsko svrdlo** sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.

Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

**Sadržaj:**

Svrdlo br. 786070: Po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

**Tehnički opis**

Broj svrdla	7
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem

Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

---

**Pribor**

Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 3 mm	786070 3
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 4 mm	786070 4
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 5 mm	786070 5
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 6 mm	786070 6
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 7 mm	786070 7
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 8 mm	786070 8
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 10 mm	786070 10