

Garant**Garnitura svrdla tvrdog metala za beton, broj svrdla: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786078 5
GTIN	4062406773489
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.

Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Sadržaj:

Svrdlo br. 786070: po jedan kom. vel. 4; 5; 6; 8; 10

Tehnički opis

Broj svrdla	5
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

Pribor

Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 4 mm	786070 4
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 5 mm	786070 5
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 6 mm	786070 6
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 8 mm	786070 8
Svrdlo za beton od tvrdog metala svrdlo Ø 10 mm	786070 10