

Garant**Svrlo za beton od tvrdog metala, svrdlo Ø: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786070 12
GTIN	4062406773465
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Svrlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

Tehnički opis

Ø drške	12 mm
SvrloØ	12 mm
ukupna duljina	150 mm
Duljina spirale	85 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrlo za kamen

