

**Garant****GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 15×D, Sustav / Ø drške: GL/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Drška ojačana tvrdim metalom.

**Dio isporuke:**

Reduktor za priključak rashladnog sredstva.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + \text{ udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: GL

Ukupna duljina L: 268 mm

područje koje se ne može pritezati S: 102 mm

preporučena duljina stezanja: 64 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 1

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za montažu	269026 1
preporučena duljina stezanja	64 mm
Sustav	GL
područje koje se ne može pritezati S	102 mm
Ukupna duljina L	268 mm
Serija	Master Mute

Unutarnja dubina tokarenja do	15×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje