

**Garant****GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 15×D, Sustav / Ø drške: QC/32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Drška ojačana tvrdim metalom.

**Dio isporuke:**

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Ukupna duljina L: 544 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 6 mm

područje koje se ne može pritezati S: 179 mm

preporučena duljina stezanja: 128 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 1

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	6 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 1
područje koje se ne može pritezati S	179 mm
Visokotlačno spojno crijevo	269207
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Sustav	QC

preporučena duljina stezanja	128 mm
Ukupna duljina L	544 mm
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	15×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje