

Garant**GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 15×D, Sustav / Ø drške: DM/60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Drška ojačana tvrdim metalom.

Dio isporuke:

Reduktor za priključak rashladnog sredstva.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarne tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarne hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 1040 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 10 mm

područje koje se ne može pritezati S: 333 mm

preporučena duljina stezanja: 240 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 3

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	10 mm
Visokotlačno spojno crijevo	269207
područje koje se ne može pritezati S	333 mm
Sustav	DM
preporučena duljina stezanja	240 mm

Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Ukupna duljina L	1040 mm
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	15×D
Vibracija	prigušen
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje