

Garant

GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 15×D, Sustav / Ø drške: DM/40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Drška ojačana tvrdim metalom.

Dio isporuke:

Reduktor za priključak rashladnog sredstva.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarne tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarne hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 668 mm

područje koje se ne može pritezati S: 224 mm

preporučena duljina stezanja: 160 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 3

Tehnički opis

Sustav	DM
područje koje se ne može pritezati S	224 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
preporučena duljina stezanja	160 mm
Visokotlačno spojno crijevo	269207

Ukupna duljina L	668 mm
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	15×D
Vibracija	prigušen
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje