

Garant GRIDLINE

ESD ladica, 12×20G, Prednja visina ladice: 100mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 972035 100 |
| GTIN | 4062406769789 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijski rukohvati. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Odgovara:

Svi ESD korpusi 16G.

Lakiranje:

Korpus ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

Tehnički opis

| | |
|---|--------|
| Visina fronte | 100 mm |
| Korisna dubina u G | 20 |
| Korisna širina u G | 12 |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Korisna površina ladice u G | 12×20 |
| Korisna visina | 75 mm |
| Korisna dubina | 500 mm |
| Korisna širina | 300 mm |
| sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | ne |

| | |
|---|---------|
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 12×20G |
| Vrsta proizvoda | Ladica |