

Garant GRIDLINE

**ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicama mobilan, 12×20G,
visina korpusa: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972032 500
GTIN	4062406769758
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **Za 100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje pomoću cilindrične brave. S 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima (okretni kotačići s kočnicama za kotačiće i okretnim prstenom) Ø 125 mm s **laganim kotačićima** otpornima na habanje.

Upotreba:

Kućište ladice za individualno opremanje radne stanice br. 972010 – 972015 ili za ESD radioničke stolove br. 972150 – 972185.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sivi slično RAL 7035 **ESD praškasto lakiran.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Tehnički opis

Širina u G	12
------------	----

Korisna visina	425 mm
Izvedba	mobilan
Izvedba	za individualno opremanje
širina	400 mm
Dubina	650 mm
Visina	700 mm
Dubina u G	20
maksimalna nosivost	250 kg
Korisna površina ladice u G	12×20
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata