

Garant GRIDLINE

ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina korpusa: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972030 500
GTIN	4062406769741
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Kućište ladice stabilne čelične konstrukcije. **Za 100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Upotreba:

Kućište ladice za individualno opremanje radne stanice br. 972010 – 972015 ili za ESD radioničke stolove br. 972150 – 972185.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sivi slično RAL 7035 **ESD praškasto lakiran.**

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Tehnički opis

Dubina u G	20
Širina u G	12

Visina	500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Korisna visina	425 mm
Težina	13 kg
Dubina	650 mm
širina	400 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna površina ladice u G	12×20
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata