

Garant GRIDLINE

ESD ladica, 12×20G, Prednja visina ladice: 125mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972035 125
GTIN	4062406769796
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijski rukohvati. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Odgovara:

Svi ESD korpusi 16G.

Lakiranje:

Korpus ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

Tehnički opis

Korisna visina	100 mm
Korisna dubina u G	20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna širina u G	12
Visina fronte	125 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna dubina	500 mm
Korisna širina	300 mm

sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	12×20G
Vrsta proizvoda	Ladica