

Ergonomska radna stolica UP, Boja sjedišta: GREY



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Radna stolica za dinamično sjedenje. Bočno pomična zahvaljujući zaobljenoj neklizajućoj osnovnoj ploči (360°), a sjedište se može nagnuti do 10°. Plastični stalak sa sigurnosnom plinskom oprugom, podešavanje visine povlačenjem crvene trake.

Uključuje dodatni jastuk za sjedište, mekan, čvrst i izdržljiv, s neklizajućom donjom stranom, izrađen od 100% poliestera, može se prati do 30 °C.

Površina sjedišta i podnožje su u bazaltno sivoj boji RAL 7012, tijelo stolice je u crnoj boji, jastuk sjedišta je u kvarcno sivoj boji.

Standard:
DIN 68877

Tehnički opis

Težina	4,3 kg
Nosivost	120 kg
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Boja materijala sjedala	kvarcno siva

Sjedalo Ø	280 mm
Materijal križnog postolja	plastika
Materijal sjedala	Tkanina
Nogar Ø	330 mm
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	Radna stolica