



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Radni / potporni stalak, Tip: 1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919960 1
GTIN	4031405304000
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Aluminijski nosač. Kontinuirano podešivo od 700 – 1000 mm. Zamjenjivi dio od drveta smreke. (1000 × 60 × 25 mm). Sigurno zaključavanje suženom ručkom na svakoj cijevi za podešavanje. Poprečno učvršćivanje na oba dijela. Noge s vijcima za podešavanje za nivelaciju. Donji dijelovi profila s pokrivnim kapticama. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	250 kg
Nosivost	250 kg
Područje podešavanja visine	700 - 1000 mm
Širina osnovne površine	500 mm
Težina	7 kg
Dubina osnovne površine	780 mm
Materijal pokrova	drvo smreke

Materijal podnog stalka	Aluminij
Vrsta proizvoda	Radni kozlić