

# AEG

## Udarni odvijač, Tip: BSS18MTF12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni odvijač od 18 V s četvrtastim prihvatom za alat od 1/2 cola.

- **LED osvjetljenje radnog područja.**
- **Ručka s mekanim držačem.**
- **Kuka za pojas.**
- **Postavljanje okretnog momenta u 4 stupnja uključujući AutoStop za optimalno zatezanje i otpuštanje matica.**
- **motor bez četkica.**

#### Dio isporuke:

Bez akumultora i punjača, u kartonu.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatorne pronaći ćete pod br. 073846– 073848. Garniture akumulatora pod br. 073844.

### Tehnički opis

Pogonski profil prihvaća za alat	Vanjski četverokut
Broj sadržanih baterija	0

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maskimalan okretni moment	785 Nm
Broj udaraca	0 - 3800 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	BSS18MTF12
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M16
Vrsta baterije	Litij-ionska
tipična uporaba	Heavy Duty
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Težina	1,65 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip AS 18 V
Vrsta proizvoda	Udarni odvijač