


Garant**VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201170 8
GTIN	4045197585172
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Čvrste i oštre rezne oštrice.

Dimenzije slične DIN 6527.

S **prevlakom DLC sp²** najnovije generacije.**Tehnički opis**

Broj zubi Z	2
Oslobađanje Ø D ₁	7,7 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	20 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,04 mm
Ø reza D _c	8 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	58 mm
Duljina rezne oštrice L _s	12 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6

Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5xD kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1xD
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	480 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	440 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
PMMA akril	prikladno	200 m/min	N
PE-HD	prikladno	160 m/min	N
PA 66	prikladno	200 m/min	N
PEEK	prikladno	150 m/min	N
PF 31	prikladno	130 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	180 m/min	N
POM GF25	prikladno	160 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	150 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	130 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	160 m/min	N

Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		
Usluge			
Brušenje tip HB		129100 HB	