

**Laserski daljinomjer, Tip: GLM100-25C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Razred artikla	46T

Opis**Izvedba:**

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1. Preciznost na velikim udaljenostima. Prijenos mjerenja putem Bluetootha na novoj MeasureOnApp aplikaciji.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1. Navoj stativa 1/4 cola. Integrirani 360° senzor nagiba pokazuje nagib objekta direktnim prislanjanjem kućišta te omogućuje indirektno mjerenje visine. Izrada digitalnih tlocrta, uvoz, obrada postojećih tlocrta te izvoz rezultata rada kao i jednostavno kotiranje gradilišta. Prijenos podataka putem Bluetooth® veze.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu. Uključuje baterije br. 081551 LR6.

Dodatni pribor:

Mjerni stativ Nr. 468558

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	2
Težina	230 g
Izračun površine i volumena	da
Prihvat	Bluetooth prihvat
Serijski broj	GLM100-25C
Opskrba energijom	081551 LR6
Senzor za nagib	360 stupanj
Širina	64 mm
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Točnost mjerenja	±1,5 mm
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
zbrajanje/oduzimanje	da
Digitalni tražilac	da
Oznaka proizvođača	GLM100-25C
Duljina	142 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Visina	28 mm
Doseg	100 m
Navoj stativa	1/4 col
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Razred lasera prema IEC 825-1	2
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6

081551 LR6