



## Laserski daljinomjer, Tip: GLM150-27C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1. Preciznost na velikim udaljenostima. Prijenos mjerenja putem Bluetootha na novoj MeasureOnApp aplikaciji.

Spremanje slika u internu memoriju i prienos slika na računalo putem USB-a. Integrirana Li-ion baterija za visoku fleksibilnost i doprinos održivosti.

#### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1. Navoj stativa 1/4 cola. Integrirani 360° senzor nagiba pokazuje nagib objekta direktnim prislanjanjem kućišta te omogućuje indirektno mjerenje visine. Izrada digitalnih tlocrta, uvoz, obrada postojećih tlocrta te izvoz rezultata rada kao i jednostavno kotiranje gradilišta. Prijenos podataka putem Bluetooth® veze.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu. Uklj. litij-ionska baterija + mikro USB kabel.

#### Dodatni pribor:

Mjerni stativ Nr. 468558

**Tehnički opis**

Broj sadržanih baterija	1
Izračun površine i volumena	da
Težina	210 g
Duljina	142 mm
Navoj stativa	1/4 col
Kapacitet baterije	3,12 Ah
Senzor za nagib neizravno mjerenje (Pitagora)	360 stupanj da
širina	64 mm
Pozivanje zadnjih mjerenja	da
Nazivni napon	3,6 V
Točnost mjerenja	±1,5 mm
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Visina	28 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
zbrajanje/oduzimanje	da
Opskrba energijom	Litij-ionski akumulator
Doseg	150 m
Oznaka proizvođača	GLM150-27C
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	USB sučelje
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
IP-klasa zaštite	IP 54
Serijski broj	GLM150-27C
Digitalni tražioc	da
Razred lasera prema IEC 825-1	2

Vrsta proizvoda

Mjerač razmaka