

Garant**Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Steel – grubo, HM AlCrN, tip: L1020****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 547400 L1020 |
| GTIN | 4062406774219 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućuje **vrlo veliku učinkovitost** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Drška Ø 6 mm.

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline, bolje uklanjanje odvojenih čestica.

- **Snažno uklanjanje materijala.**
- **Miran rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimizirana za ekstremni vijek trajanja.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Upotreba:

Optimirano za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ukupna duljina | 60 mm |
| Opis oblika | Okrugli konus |
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo |
| Ø glave | 10 mm |
| Duljina glave | 20 mm |
| Oblik | L1020 |
| Kratka oznaka ozubljenja | Z čelik |
| Ø drške | 6 mm |
| Serijski | GARANT Master Steel |
| Rezni materijal | HM AlCrN |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | primjereno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | primjereno | | |
| Čelik < 55 HRC | primjereno | | |
| Čelik < 60 HRC | primjereno | | |
| Čelik < 67 HRC | primjereno | | |
| GG(G) | primjereno | | |