



Samonivelirajući križni linijski laser GLL, tip: 2-15G



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Kompaktan laser samonivelirajući križni linijski laser. Brzo vodoravno i okomito podešavanje linija. Robusni dizajn sa softgrip podlogom štiti od udarnih opterećenja. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Dodatno dvije vertikalne točke.

Jedna horizontalna i 2 vertikalne 360° linije omogućuju velik broj novih primjena za istovremeno označavanje, podešavanje i niveliranje u unutrašnjosti. Veliki vanjski prostor do 120 m s pomoću prijemnika LR 7 Professional (pribor). **IP64 zaštita.** Čvrsta konstrukcija s udubljenim staklima i gumiranim kućištem za upotrebu u zahtjevnim radnim uvjetima. Prikladan, brz i siguran način pričvršćivanja zahvaljujući univerzalnom držaču LB 10 Profesional s vrlo jakim magnetima.

Zelene laserske linije za bolju vidljivost čak i u uvjetima slabog osvjetljenja.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

4x baterije br. 081561 LR6, univerzalni držač LB 10, ploča za lasersko ciljanje, zaštitna torba.

Tehnički opis

Visina	115 mm
--------	--------

Doseg	15 m
Navoj stativa	1/4 col
Opskrba energijom	na bateriju
Oznaka proizvođača	GLL 2-15 G
Broj sadržanih baterija	4
Granica odstupanja	±0,3 mm/m
Područje niveliranja	±4 stupanj
Razred lasera	2
Težina	570 g
Duljina	126 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
širina	63 mm
Boja lasera	zeleno
IP-klasa zaštite	IP 64
Vrsta proizvoda	Križni linijski laser

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------