

Garant**Digitalno pomično mjerilo HCT IP67 s Bluetoothom, Mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412781 300
GTIN	4062406773946
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo IP 67 HCT s **Bluetooth 5.0. LCD zaslon jakog kontrasta za lakšu čitljivost, s visinom brojeva 11,5 mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 10 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom.** Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu. Mjerne površine su precizno lepane. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID). bez dubinomjera

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Zamjenski dio:

Držak baterija br. 412237 vel. B.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	1

Međunarodna građevinska veličina	CR2032
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	64 mm
Očitavanje	mm / inča
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560
Očitavanje	0,0005 col
Postojeći dubinomjer	ne
Serija	HCT
Standard	ISO 13385
IP-klasa zaštite	IP 67
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Pretinac za bateriju tip B	412237 B
Vijak za držač dubinomjera	412236
Tip SPRING	412240 SPRING