

**Garant****Digitalni pomični dubinomjer HCT IP67 s Bluetoothom, Mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418685 200
GTIN	4062406773977
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

**Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom**. Mjerne površine su precizno lepene. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5 mm, 5 mm duljine. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija).

Digitalni dubinomjer IP67 HCT s Bluetooth 5.0. **Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 10 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom**. Mjerne površine su precizno lepene. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5 mm, 5 mm duljine. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija).

Izvedba s **Bluetoothom**. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni graničnik duljine 320 mm art. 418689, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.

## Tehnički opis

Očitavanje	0,0005 col
Serijska	HCT
Očitavanje	0,01 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Prihvatanje	Bluetooth prihvatanje
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	A1
Presjek mjerne vodilice	16x3,5 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Duljina mosta	100 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inča
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerač dubine

## Usluge

KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021220 200
---	------------

DAkS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm

021230 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032

Pretinac za bateriju tip B

412237 B

Vijak za držač dubinomjera

412236