

**Garant****Digitalni pomični dubinomjer HCT IP67 s Bluetoothom, Mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418685 300
GTIN	4062406773984
Razred artikla	41A

**Opis****Izvedba:**

**Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom**. Mjerne površine su precizno lepene. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5 mm, 5 mm duljine. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija).

Digitalni dubinomjer IP67 HCT s Bluetooth 5.0. **Jako veliki LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 11,5 mm.** Moderni, energetske učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 10 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nul-točka. 2-komponentno kućište s **praktičnom Haptoprene površinom**. Mjerne površine su precizno lepene. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5 mm, 5 mm duljine. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija).

Izvedba s **Bluetoothom**. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni graničnik duljine 320 mm art. 418689, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.

## Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 67
Kalibriranje	A1
Prihvat	Bluetooth prihvat
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serijski broj	HCT
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Opskrba energijom	na bateriju
Duljina mosta	100 mm
Očitavanje	0,0005 col
Presjek mjerne vodilice	16×3,5 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Broj sadržanih baterija	1
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inča
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerač dubine

## Usluge

KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 300 mm	021220 300
---	------------

DAkS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 300 mm

021230 300

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032

Pretinac za bateriju tip B

412237 B

Vijak za držač dubinomjera

412236