



## Samonivelirajući križni linijski laser LINO, tip: L6RS



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Razred artikla	47C

### Opis

#### Izvedba:

Otporno i ergonomsko plastično kućište, zaštićeno od prašine i prskanja vode. Samonivelirajući višelinijski laser s 3× 360° laserske linije. Jedna vodoravna i dvije okomite laserske linije od 360°. Laserske linije su tanke, oštro i jasno vidljive. Jačina lasera podesiva je u 3 stupnja za bolju vidljivost ili duži rad. Samoniveliranje na velikim udaljenostima pri naginjanju. Ušteda vremena jednostavnim podešavanjem točke lemljenja. Fiksna točka lemljenja zahvaljujući integriranoj bazi. Jednostavno i precizno poravnavanje laserskih linija u ±10°. Funkcija spremanja osobnih postavki. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Koncept trostrukog napajanja osigurava nesmetan rad. Po želji možete raditi s litij-ionskom baterijom, AA baterijama ili mrežnim napajanjem.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

3× baterije br. 081561 LR6, ploča za lasersko ciljanje, zaštitna torba.

### Tehnički opis

Visina	110 mm
--------	--------

Težina	530 g
Navoj stativa	1/4 UNC col
Broj sadržanih baterija	3
Boja lasera	crveno
Doseg prijemnika	70 m
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Doseg	25 m
IP-klasa zaštite	IP 54
širina	60 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Granica odstupanja	±0,2 mm/m
Područje niveliranja	±4 stupanj
Dubina	100 mm
Seriya	LINO
Promjer s prijemnikom	140 m
Trajanje rada	25 h
Vrsta proizvoda	Križni linijski laser

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------