



Samonivelirajući križni linijski laser LINO, tip: L6GS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Otporno i ergonomsko plastično kućište, zaštićeno od prašine i prskanja vode. **Sa zelenim laserskim linijama za optimalnu vidljivost. Vidljivost je 400 % bolja od crvene laserske zrake.**

Samonivelirajući višelinijski laser s 3× 360° laserske linije. Jedna vodoravna i dvije okomite laserske linije od 360°. Laserske linije su tanke, oštro i jasno vidljive. Jačina lasera podesiva je u 3 stupnja za bolju vidljivost ili duži rad. Samoniveliranje na velikim udaljenostima pri naginjanju. Ušteda vremena jednostavnim podešavanjem točke lemljenja. Fiksna točka lemljenja zahvaljujući integriranoj bazi. Jednostavno i precizno poravnavanje laserskih linija u ±10°. Funkcija spremanja osobnih postavki. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Koncept trostrukog napajanja osigurava nesmetan rad. Po želji možete raditi s litij-ionskom baterijom, AA baterijama ili mrežnim napajanjem.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Litij-ionska baterija, punjač s mrežnim adapterom, ploča za lasersko ciljanje, torba.

Tehnički opis

Širina	60 mm
Kapacitet baterije	5,2 Ah
Područje niveliranja	±4 stupanj
Navoj stativa	1/4 UNC col
Vrsta baterije	Litij-ionska
Boja lasera	zeleno
Dubina	100 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Opskrba energijom	na bateriju
IP-klasa zaštite	IP 54
Serijska	LINO
Težina	530 g
Broj sadržanih baterija	1
Doseg	35 m
Granica odstupanja	±0,2 mm/m
Doseg prijemnika	70 m
Visina	110 mm
Promjer s prijemnikom	140 m
Trajanje rada	11 h
Vrsta proizvoda	Križni linijski laser