

**Garant**

**Glodalo za obradu rubova od tvrdog metala spiralno 90°, bez prevlake, Ø h6  
DC: 1mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 208154 1      |
| GTIN           | 4062406774745 |
| Razred artikla | 11X           |

**Opis****Izvedba:**

Glodalo s **poliranim prostorom za odvojene čestice i oštre oštrice** posebno za obradu aluminija i plastike.

Tolerancija: **dimenzija S = +/- 0,2 mm.**

**Kut vrha = +/- 5 kutnih minuta.**

**Izuzetna kvaliteta površine uz kut spirale od 35 °.**

**Upotreba:**

Vrlo prikladni za izradu **skošenja** i **skidanje srha** s izradaka kao i za **konturno glodanje**.

**Tehnički opis**

|   |                  |
|---|------------------|
| Ø drške D <sub>s</sub>                              | 3 mm             |
| Glodala s radijusom                                 | 45 stupanj       |
| Dimenzija S   | 0,7 mm           |
| Drška   | DIN 6535 HA s h6 |
| Ukupna duljina L                                    | 50 mm            |
| Broj zubi Z   | 3                |
| Ø reza D <sub>c</sub>                               | 1 mm             |
| Posmak f <sub>z</sub> u PMMA akrilu                 | 0,01 mm          |
| Posmak f <sub>z</sub> u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,01 mm          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Prevlaka               | bez prevlake         |
| Rezni materijal        | VHM                  |
| Standard               | Standard proizvođača |
| Tip                    | N                    |
| Tolerancija nazivnog Ø | h6                   |
| Kut spirale            | 35 stupanj           |
| Smjer ispostave        | vodoravno i koso     |
| Vrh kuta upuštača      | 90 stupanj           |
| Unutarnje hlađenje     | ne                   |
| Tolerancija drške      | h6                   |
| Prsten u boji          | žuto                 |
| Vrsta proizvoda        | Poravnjivači         |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno    | 480 m/min      | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno    | 440 m/min      | N       |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno    | 400 m/min      | N       |
| PMMA akril                     | prikladno    | 210 m/min      | N       |
| PEEK                           | prikladno    | 150 m/min      | N       |
| PVDF GF20                      | prikladno    | 150 m/min      | N       |
| POM GF25                       | prikladno    | 150 m/min      | N       |
| PA 66 GF30                     | prikladno    | 150 m/min      | N       |
| PEEK GF30                      | prikladno    | 130 m/min      | N       |
| PTFE CF25                      | prikladno    | 160 m/min      | N       |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno    | 300 m/min      | N       |
| Cu                             | prikladno    | 160 m/min      | N       |

|                  |           |           |   |
|------------------|-----------|-----------|---|
| CuZn             | prikladno | 200 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno |           |   |