

**Brusni disk (A) 4-slojno, Ø 30 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555170 80
GTIN	4007220152706
Razred artikla	55G

Opis**Izvedba:**

Specijalni alat s 4-slojnom isprepletenom brusnom tkaninom i centričnim prihvatom navoja.

Upotreba:

Za bočno brušenje na teško dostupnim mjestima kao što su matice, žljebovi i utori. Moguće brušenje s gornjom i donjom stranom.

Napomena:

Koristite stezni trn br. 555175.

Kratka oznaka brusnog sredstva: A

preporučeni broj okretaja: 6500 min⁻¹

Tehnički opis

Usporedba granulacije	80
Ø ploče	30 mm
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Podloga sredstva za brušenje	Trake

Atribut imena proizvoda	Ø 30 mm
Pogonski stroj	Ravna brusilica
preporučeni broj okretaja	6500 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	primjereno		
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno		
Čelik < 1400 N/mm ²	primjereno		
Čelik < 55 HRC	primjereno		
Čelik < 60 HRC	primjereno		
GG(G)	primjereno		
CuZn	primjereno		
suho	primjereno		