



Termoskupljajuća stezna glava Power Shrink Chuck stezna glava uz Safe-Lock, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307940 8
GTIN	4034221166760
Razred artikla	34I

Opis

Izvedba:

Stezna glava za maksimalne performanse rezanja u strojnoj obradi visokih performansi (HPC). Optimizirani dizajn kombinira visoku krutost s prigušivanjem vibracija. To šteti stroj, vreteno i alat.

- **Safe-Lock zaštita od izvlačenja alata sprječava neželjeno izvlačenje alata.**
- **Poboljšane performanse rezanja većim brojem okretaja, većim pomacima i većim rasponom dubine.**
- **Kraća vremena obrade.**
- **Veća mirnoća rada, što osigurava bolju kvalitetu površine i manje trošenje alata, vretena i stroja.**
- **S rupama s navojem za balansiranje pomoću vijaka.**
- **Sa zatvarajućim Cool Jet provrtima.**
- **S vijkom za podešavanje duljine (duljina podešavanja 10 mm).**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6 **uz Safe-Lock brušenje**. Pogodno za sve vrste indukcijskih uređaja za termostežanje, kao što su induktivni, kontakti i toplinski uređaji za termostežanje vrućim zrakom.

Dodatni pribor:

Glodalo sa Safe-Lock brušenjem, pogledajte VHM glodalo.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, indukcijski uređaji za termostežanje br. 354210 — 354450, komplet vijaka za balansiranje br. 309906 vel. 180.

Napomena:

Daljnje stezne naprave uz **Safe-Lock** na upit.

Tehnički opis

Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Vanjski Ø D	60 mm
Ø D ₂	21 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
maksimalna dubina stezanja L _E	36 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HSC
Zaštita izvlačenja alata	Safe-Lock h6
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava