

STARCKE®**Brusni trokuti na čičak (A) bez perforacija, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557635 60
GTIN	4002748777691
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Brusni papir Starcke 540 FK (F papir) **visoke čvrstoće i gustog rasipanja**. Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda **(A)**.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta i plastike.

Odgovara:

Prikladno za Fein MultiMaster.

Tehnički opis

Granulacija	60
Stupanj finoće	grubi
Sredstvo za brušenje	Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
širina	83 mm
Duljina	83 mm
Vrsta proizvoda	Papir za brušenje (na čičak)

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	primjereno		
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno		
Čelik < 1400 N/mm ²	primjereno		
Čelik < 55 HRC	primjereno		
Čelik < 60 HRC	primjereno		
Čelik < 67 HRC	primjereno		
INOX	primjereno		
Ti	primjereno		
CuZn	primjereno		
Plastika, GFK	primjereno		
Drvo	primjereno		
Lakovi	primjereno		
Uni	primjereno		
suho	primjereno		